

Ficha Técnica

Tapa para bandeja de rejilla, encajable FT

Referencia: 6001820



Tapa con enclavamiento para bandejas de rejilla GR y GRM. Protege cables y conductos de daños, suciedad, humedad desde arriba. Adecuado para áreas industriales como construcción de máquinas e instalaciones. Con acanaladuras transversales a partir de 400 mm de anchura. Si se utilizan tapas en el exterior, en determinadas circunstancias hay que tomar medidas adicionales contra los efectos del viento.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6001820
Tipo	DGRR 50 FT
Denominación 1	Tapa de cierre
Denominación 2	para bandeja de rejilla
Suministrable a partir de	01.04.2019
Fabricante	OBO
Dimensión	50x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	55 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,5214 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa para bandeja de rejilla, encajable FT

Referencia: 6001820



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Ancho	1,97 in
Altura	15 mm
Altura	0,59 in
Espesor de chapa	0,75 mm
Medida B	50 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación	Fijación a presión
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no