

# Ficha Técnica

## Tapa para bandeja de rejilla, encajable FT

Referencia: 6001826



Tapa con enclavamiento para bandejas de rejilla GR y GRM. Protege cables y conductos de daños, suciedad, humedad desde arriba. Adecuado para áreas industriales como construcción de máquinas e instalaciones.  
Con acanaladuras transversales a partir de 400 mm de anchura.  
Si se utilizan tapas en el exterior, en determinadas circunstancias hay que tomar medidas adicionales contra los efectos del viento.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6001826                               |
| Tipo                               | DGRR 200 FT                           |
| Denominación 1                     | Tapa de cierre                        |
| Denominación 2                     | para bandeja de rejilla               |
| Suministrable a partir de          | 01.04.2019                            |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 200x3000                              |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 3                                     |
| Cantidad                           | Metro                                 |
| Peso                               | 152,333 kg                            |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                              |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 4,2201 kg CO2e / 1 Metro              |


# Ficha Técnica

## Tapa para bandeja de rejilla, encajable FT

Referencia: 6001826



### Dimensiones



|                  |          |
|------------------|----------|
| Longitud         | 3.000 mm |
| Ancho            | 198 mm   |
| Ancho            | 7,8 in   |
| Altura           | 15 mm    |
| Altura           | 0,59 in  |
| Espesor de chapa | 0,75 mm  |
| Medida B         | 198 mm   |

### Datos técnicos

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tipo de fijación                   | Fijación a presión |
| Mantenimiento de función           | no                 |
| Apropiado para bandeja de rejilla  | sí                 |
| Apropiado para bandeja de escalera | no                 |
| Apropiado para bandeja portacables | no                 |
| Conforme a ROHS                    | sí                 |
| Acero inoxidable, barnizado        | no                 |