


Ficha Técnica

Bandejas de rejilla soporte de luminarias

Referencia: 6003830



Rejilla de soporte de luminaria para suspensión de luminarias. Debido a la forma constructiva, en estos sistemas se impiden grandes acumulaciones de suciedad.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6003830
Tipo	LTG 100 A2
Denominación 1	Elemento de unión
Fabricante	OBO
Dimensión	87x80x2080
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	69,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,8987 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandejas de rejilla soporte de luminarias

Referencia: 6003830



Dimensiones



Longitud	2.080 mm
Ancho	100 mm
Altura	80 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Perforación de montaje en el suelo	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	sí
Perforación lateral	sí
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado