


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 75 A2

Referencia: 6005553



Bandeja de rejilla en forma de G a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos con alas y anchos diferentes.

Posibilidad de montaje directo en la pared y en el techo. Indicaciones de carga sobre los distintos tipos de instalación previa solicitud.

Aislamiento magnético de 15 dB.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior


Datos maestros

Referencia	6005553
Tipo	G-GRM 75 50 A2
Denominación 1	Bandeja de rejilla G-GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	75x50x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	79,467 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,0695 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 75 A2

Referencia: 6005553



Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 75 A2

Referencia: 6005553



Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	22 cm²
Sección efectiva	2200 mm²
Forma de perfil	Forma G
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	sí
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portables	Fijación a presión