

Ficha Técnica

Raíl de gancho para bandeja de rejilla G A2

Referencia: 6005635



Raíl de gancho para fijación a pared de bandejas de rejilla G



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6005635
Tipo	G-GRM-R50 A2
Denominación 1	Perfil con gancho
Denominación 2	para montaje de rejilla G
Fabricante	OBO
Dimensión	50x25x15
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	2,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1889 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Raíl de gancho para bandeja de rejilla G A2

Referencia: 6005635



Dimensiones



Longitud	50 mm
Ancho	25 mm
Ancho	0,98 in
Altura	0 mm
Altura	0 in

Datos técnicos

Apropiado para formas de perfil	Perfil U
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no