

Ficha Técnica

Gancho de seguridad para G-GRM

Referencia: 6005650



Para proteger contra flexiones en caso de incendio; utilizable en los tipos G-GRM 125 75 y G-GRM 150 100.

A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6005650
Tipo	G-GRM-SH 4401
Denominación 1	Gancho de seguridad
Denominación 2	para bandeja de rejilla G
Fabricante	OBO
Dimensión	60x3,5
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4401
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,74 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0359 kg CO2e / 1 Unidad

Datos técnicos

Conforme a ROHS	sí
Forma de punta gancho	romo/romo