


Ficha Técnica

Pieza de sujeción FT

Referencia: 6015174



Brida de fijación para la fijación del ángulo de montaje MW 45 y MW 90 en la bandeja de rejilla CGR.
Incluido tuerca autobloqueante en M6.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6015174
Tipo	KS 23 35 FT
Denominación 1	Pieza de sujeción
Denominación 2	para bandeja de rejilla C
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x20
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	2,015 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0427 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Pieza de sujeción FT

Referencia: 6015174



Dimensiones



Datos técnicos

Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Diámetro del agujero	6 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado