Ficha Técnica

Ángulo de techo K6 A2

Referencia: 6016391

Ángulo de techo para la fijación universal en el techo y la pared o en el perfil colgante tipo AP 45.

CE

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6016391
Tipo	K 6 101 A2
Denominación 1	Ángulo de techo
Fabricante	OBO
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4142 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Ángulo de techo K6 A2

Referencia: 6016391

Dimensiones



Tamaño	52x52
Longitud	40 mm
Ancho	52 mm
Ancho	2,05 in
Altura	52 mm
Altura	2,05 in

Datos técnicos

Conforme a ROHS	sí