

Ficha Técnica

Pieza de sujeción A2

Referencia: 6016529



Brida de fijación para el ángulo de montaje MW 45 y MW 90.
Incluido tuerca hexagonal autobloqueante M6.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6016529
Tipo	KS 23 35 A2
Denominación 1	Pieza de sujeción
Denominación 2	para bandeja de rejilla C
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x20
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	2,015 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1058 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Pieza de sujeción A2

Referencia: 6016529



Dimensiones



Datos técnicos

Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Diámetro del agujero	6 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado