# Ficha Técnica

## Unión de punto de contacto A4

## Referencia: 6016648

Unión recta para bandejas de rejilla.
Incluido el tornillo FRS M 6x20.
Fig. Posicionamiento y número de uniones de bandejas de rejilla.

50-150mm = 2 piezas
200-300mm = 3 piezas
400-450mm = 4 piezas
500-600mm = 5 piezas

| | |
|---|---|
| A4 | Acero inoxidable |
| 2B | Pulido, con tratamiento posterior |

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 6016648 |
| Tipo | GSV 34 A4 |
| Denominación 1 | Conector de unión |
| Denominación 2 | para bandeja de rejilla |
| Fabricante | OBO |
| Color | acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable 1.4401 |
| Superficie<br>Norma superficies | Pulido, con tratamiento posterior |
| Unidad VK más pequeña | 20 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 3 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2345 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Unión de punto de contacto A4

## Referencia: 6016648

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Tamaño | 28 x 34 |
| Longitud | 34 mm |
| Ancho | 29 mm |
| Ancho | 1,14 in |
| Altura | 24 mm |
| Altura | 0,94 in |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Versión | Unión recta |
| Mantenimiento de función | no |
| Apropiado para bandeja de rejilla | sí |
| Apropiado para bandeja de escalera | no |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Apropiado para cable interior de rejilla máx. | 4,9 mm |
| Apropiado para cable interior de rejilla mín. | 3,9 mm |
| Conforme a ROHS | sí |
| Acero inoxidable, barnizado | sí |
| Tipo de conexión | Conector roscado |