


Ficha Técnica

Fijación a pared y suelo FT

Referencia: 6017160



Componente de fijación para el montaje directo de bandejas de rejilla a paredes y suelos. Remachable y atornillable.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6017160
Tipo	WB GR FT
Denominación 1	Fijación a pared y suelo
Denominación 2	p/ bandeja, remache o rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	47x32x9
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	2,54 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0843 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Fijación a pared y suelo FT

Referencia: 6017160



Dimensiones



Tamaño	47x32x9
Longitud	47 mm
Ancho	32 mm
Altura	9 mm

Datos técnicos

Versión	para espesor de alambre 3,9 mm
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Diámetro del agujero	5 mm
Con accesorios de tornillería	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no