

Ficha Técnica

Unión de perfil en U FT

Referencia: 6018378



Unión de perfil en U para la conexión de perfiles US 7.
Incluido el material de fijación.



- St** Acero
- FT** Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros	
Referencia	6018378
Tipo	VUS 7 FT
Denominación 1	Unión para perfil U
Denominación 2	incl.tornillos cabez.alomada
Fabricante	OBO
Dimensión	190x61
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	104,25 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,0975 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión de perfil en U FT

Referencia: 6018378



Dimensiones



Tamaño	45 x 61 x 190
Longitud	190 mm
Ancho	61 mm
Altura	45 mm

Datos técnicos

Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Conector interior
Distancia central entre orificios	50 mm
Apropiado para formas de perfil	Perfil U
Tamaño del orificio	13 x 26
Grosor del material	4 mm
Con accesorios de tornillería	sí
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no