


Ficha Técnica

Unión de perfil en U FT

Referencia: 6018505



Unión de perfil en U para la conexión de perfiles US 5.
Incluido el material de fijación.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6018505
Tipo	VUS 5 FT
Denominación 1	Unión para perfil U
Denominación 2	incl.tornillos cabez.alomada
Fabricante	OBO
Dimensión	190x44
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	61 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,4748 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión de perfil en U FT

Referencia: 6018505



Dimensiones



Tamaño	46,5 x 44 x 190
Longitud	190 mm
Ancho	44 mm
Altura	46,5 mm

Datos técnicos

Distancia central entre orificios	50 mm
Apropiado para formas de perfil	Perfil U
Con accesorios de tornillería	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no