

Ficha Técnica

Unión de perfil en U FT

Referencia: 6018513



Unión de perfil en U para la conexión de perfiles US 3.
Incluido el material de fijación.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6018513
Tipo	VUS 3 FT
Denominación 1	Unión para perfil U
Denominación 2	incl.tornillos cabez.alomada
Fabricante	OBO
Dimensión	190x45
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	48,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2584 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión de perfil en U FT

Referencia: 6018513



Dimensiones



Tamaño	27,5 x 45 x 190
Longitud	190 mm
Ancho	45 mm
Altura	27,5 mm

Datos técnicos

Distancia central entre orificios	50 mm
Apropiado para formas de perfil	Perfil U
Con accesorios de tornillería	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no