

Ficha Técnica

Unión de perfil en U A4

Referencia: 6018520



Unión de perfil en U para la conexión de perfiles US 3.
Incluido el material de fijación.



- A4 Acero inoxidable
- 2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros	
Referencia	6018520
Tipo	VUS 3 A4
Denominación 1	Unión para perfil U
Denominación 2	incl.tornillos cabez.alomada
Fabricante	OBO
Dimensión	190x45
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	48,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,8545 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión de perfil en U A4

Referencia: 6018520



Dimensiones



Tamaño	27,5 x 45 x190
Longitud	190 mm
Ancho	45 mm
Altura	27,5 mm

Datos técnicos

Distancia central entre orificios	50 mm
Apropiado para formas de perfil	Perfil U
Con accesorios de tornillería	sí
Conforme a ROHS	sí