

Ficha Técnica

Tapa pieza en T FS

Referencia: 6038602



Tapa para pieza moldeada de pieza en T para bandejas portacables encajables y atornillables en interiores, para proteger los cables frente a daños y suciedad. Sujeción mediante pestillo giratorio premontado y fijación mediante apoyo de la tapa de tramo. Apto para todas las alturas de ala
La tapa puede utilizarse para las piezas preformadas en todas las alturas de ala de las bandejas.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6038602
Tipo	RTD 150 FS
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para pieza en T
Fabricante	OBO
Dimensión	B150mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	35 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,4709 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa pieza en T FS

Referencia: 6038602



Dimensiones



Ancho	150 mm
Espesor de chapa	0,75 mm
Medida B	150 mm

Datos técnicos

Número de cierres giratorios	1 St.
Tipo de fijación	Pasador giratorio
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Grosor del material	0,75 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no