


Ficha Técnica

Perfil de apoyo 100 FS

Referencia: 6044583



Perfil de soporte para montaje en inclinación del sistema de bandejas portacables transitable BKRS en el suelo. El perfil Z hay que instalarlo en el montaje en inclinación en ambos lados.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6044583
Tipo	STP Z 1020 FS
Denominación 1	Perfil de soporte
Denominación 2	para BKRS
Fabricante	OBO
Dimensión	100x200
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	44,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2834 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil de apoyo 100 FS


Referencia: 6044583



Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	200 mm
Altura	100 mm
Medida L	8 in
Medida L	200 mm



Datos técnicos

Grosor del material (pulgada)	0,08 in
Grosor del material	2 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no