

Ficha Técnica

Apoyo en Z BKRS FT

Referencia: 6044601



El apoyo en Z sirve para el montaje del sistema de bandejas portacables transitables BKRS en la base. Fijación de la bandeja portacables al soporte Z con tornillo de cabeza plana FKS 6 x 12 mm (ref. 6049246) en orificio roscado M6



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6044601
Tipo	ZST 100 BKRS FT
Denominación 1	Soporte Z tapa transitable
Denominación 2	para Sistema 100 mm
Fabricante	OBO
Dimensión	65x40x88
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	21,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4806 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Apoyo en Z BKRS FT

Referencia: 6044601



Dimensiones



Longitud	65 mm
Ancho	40 mm
Altura	88 mm
Medida B	88 mm

Datos técnicos

Versión	Otros
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Fijación de bandejas	Atornillable
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no