


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS

Referencia: 6047654



Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

La perforación para la suspensión de la varilla roscada directa tiene un diámetro de 11 mm.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.

Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.

La bandeja portacables está probada para el mantenimiento de función según DIN 4102 parte 12 y para el montaje por encima de las tapas de protección de incendio suspendidas (anchos de bandeja 100 - 400 mm).

El modelo y parámetros de montaje corresponden a los certificados válidos.

Más información en nuestro catálogo de sistemas de protección contra incendios.



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 6047654                    |
| Tipo                               | RKSM 630 FS                |
| Denominación 1                     | Bandeja portacables RKSM   |
| Denominación 2                     | Magic, con conector rápido |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 60x300x3050                |
| Color                              | zinc                       |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | Galvanizado en banda       |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346               |
| Unidad VK más pequeña              | 3                          |
| Cantidad                           | Metro                      |
| Peso                               | 233,803 kg                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                   |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 5,7675 kg CO2e / 1 Metro   |


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS

Referencia: 6047654



### Dimensiones



|                  |          |
|------------------|----------|
| Longitud         | 3.050 mm |
| Longitud         | 10 ft    |
| Ancho            | 300 mm   |
| Ancho            | 12 in    |
| Altura           | 60 mm    |
| Altura           | 2 in     |
| Espesor de chapa | 0,03 in  |
| Espesor de chapa | 0,75 mm  |
| Medida B         | 300 mm   |
| Medida t         | 100 mm   |
| Medida x         | 200 mm   |
| Medida y         | 250 mm   |

### Datos técnicos

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Modelo de unión                           | conector integrado    |
| Tipo de fijación sistema de montaje       | Suelo Techo Pared     |
| Transitable                               | no                    |
| Orificios de la base                      | 1                     |
| Mantenimiento de función                  | sí                    |
| Con tapa                                  | no                    |
| Perforación de montaje en el suelo        | sí                    |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                    |
| Sección efectiva                          | 178 cm <sup>2</sup>   |
| Sección efectiva                          | 17800 mm <sup>2</sup> |
| Conforme a ROHS                           | sí                    |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                    |
| Perforación lateral                       | sí                    |
| Tipo vano ancho                           | no                    |
| Aislamiento magnético sin tapa            | 20 dB                 |
| Aislamiento magnético con tapa            | 50 dB                 |
| Tipo de test de carga según IEC 61537     | Tipo II               |
| Longitud útil                             | 3000 mm               |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión    |

