

Ficha Técnica

Tabique separador 45 A4

Referencia: 6062028



Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6062028
Tipo	TSG 45 A4
Denominación 1	Tabique separador
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	45x2995
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	49,85 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,437 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tabique separador 45 A4


Referencia: 6062028



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Longitud	10 ft
Altura	45 mm
Altura	1 in
Espesor de chapa	0,75 mm
Medida H (pulgada)	1 in
Medida H	45 mm
Medida L	10 ft
Medida L	3.000 mm



Datos técnicos

Versión	Perfil en L
Tipo de fijación	Atornillable
Troquel de sujeción (ETIM)	no
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no