


Ficha Técnica

Tabique separador, forma en Z 110 FS

Referencia: 6062391



Tabique separador para el sistema de bandejas portables transitable BKRS. Fijación con tornillos de cabeza alomada M 6 x 12 mm en el orificio de base. A partir de una anchura de 200 mm debe utilizarse un tabique separador con un tamaño máximo de compartimento de 220 mm.

A partir de una anchura de 500 mm deberán utilizarse dos tabiques separadores con un tamaño máximo de compartimento de 220 mm.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6062391
Tipo	TSG110Z BKRS FS
Denominación 1	Tabique separador
Denominación 2	para BKS
Fabricante	OBO
Dimensión	110x2x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	210,433 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,8834 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tabique separador, forma en Z 110 FS

Referencia: 6062391



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Longitud	10 ft
Ancho	34 mm
Altura	109 mm
Altura	4 in
Espesor de chapa	2 mm
Medida H (pulgada)	4 in
Medida H	110 mm
Medida L	10 ft
Medida L	3.000 mm

Datos técnicos

Versión	Otros
Tipo de fijación	Atornillable
Troquel de sujeción (ETIM)	sí
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no