

Ficha Técnica

Tomillo giratorio FT

Referencia: 6065018



Tornillo giratorio para tapa para el montaje posterior o adicional.
Tornillo giratorio de un lado. Aplicable para anchos de tapa de 100 - 600 mm.
Según la versión de la tapa, la medida B varía de la siguiente manera:
DRL / DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6065018
Tipo	DRL H S FT
Denominación 1	Tomillo giratorio
Denominación 2	para tapa
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø20 mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	3,15 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1265 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo giratorio FT

Referencia: 6065018



Dimensiones



Datos técnicos

Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no