

Ficha Técnica

Tomillo giratorio A2

Referencia: 6065309



Tornillo giratorio para el montaje posterior en la tapa para canal pequeño A-Z de un ancho de 50 mm.



A2

Acero inoxidable

2B

Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6065309
Tipo	AZDR 50 A2
Denominación 1	Tomillo giratorio
Denominación 2	para tapa
Fabricante	OBO
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	2,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1787 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo giratorio A2

Referencia: 6065309



Dimensiones



Datos técnicos

Conforme a ROHS

sí