


Ficha Técnica

Unión de punto de contacto FT

Referencia: 6066046



Unión para conector horizontal perfiles básicos BKK.
Incluido el material de fijación.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros	
Referencia	6066046
Tipo	SSV FT
Denominación 1	Conector de unión
Denominación 2	para sistema BKK
Fabricante	OBO
Dimensión	100x23
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	8,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2128 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión de punto de contacto FT

Referencia: 6066046



Dimensiones



Tamaño	23 x 23 x 100
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado