


# Ficha Técnica

## Unión de punto de contacto A2

Referencia: 6066054



Unión para conector horizontal perfiles básicos BKK. Incluido el material de fijación.




|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| A2 | Acero inoxidable                  |
| 2B | Pulido, con tratamiento posterior |

### Datos maestros

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia                         | 6066054                           |
| Tipo                               | SSV A2                            |
| Denominación 1                     | Conector de unión                 |
| Denominación 2                     | para sistema BKK                  |
| Fabricante                         | OBO                               |
| Dimensión                          | 100x23                            |
| Color                              | acero inoxidable                  |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301           |
| Superficie                         | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies                  |                                   |
| Unidad VK más pequeña              | 25                                |
| Cantidad                           | Pieza                             |
| Peso                               | 9,8 kg                            |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                        |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,651 kg CO2e / 1 Unidad          |

### Dimensiones



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tamaño           | 23 x 23 x 100 |
| Espesor de chapa | 2 mm          |

# Ficha Técnica

## Unión de punto de contacto A2

Referencia: 6066054



### Datos técnicos

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Versión                            | Unión recta      |
| Apropiado para bandeja de rejilla  | no               |
| Apropiado para bandeja de escalera | no               |
| Apropiado para bandeja portacables | no               |
| Conector articulado horizontal     | no               |
| Conector articulado vertical       | no               |
| Conforme a ROHS                    | sí               |
| Acero inoxidable, barnizado        | no               |
| Tipo de conexión                   | Conector roscado |