


Ficha Técnica

Unión en ángulo y recta A4

Referencia: 6066571



Uniones curvas y rectas para la conexión de canales pequeños A-Z.
Con 2 uniones en ángulo puede crearse una unión articulada. Tornillos y tuercas incluidos.




A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6066571
Tipo	VF AZK A4
Denominación 1	Unión en ángulo y recta
Denominación 2	para canal AZ
Fabricante	OBO
Dimensión	45x100
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	7,746 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4909 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Tamaño	100 x 45
Ancho	100 mm
Altura	45 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Ficha Técnica

Unión en ángulo y recta A4

Referencia: 6066571



Datos técnicos

Versión	Unión recta y curva
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	50 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado