


Ficha Técnica

Unión articulada DD

Referencia: 6066941



Unión articulada para conectores en ángulo vertical de sistemas BKK.
Incluido el material de fijación.



St

Acero

DD

Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	6066941
Tipo	SV DD
Denominación 1	Unión articulada
Denominación 2	para sistema BKK
Fabricante	OBO
Dimensión	19x88
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1104 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión articulada DD

Referencia: 6066941



Dimensiones



Tamaño	88 x 19
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado