

Ficha Técnica

Unión recta 60 FSK negra

Referencia: 6067097



Unión recta para la conexión recta de bandejas portacables y piezas preformadas de ala 60 mm. Con revestimiento en polvo en negro intenso (RAL 9005). Incluido el material de fijación.



St Acero

P135 PES135 - poliéster

Datos maestros

Referencia	6067097
Tipo	RLVK 60 FSK SW
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	60x100
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES135 - poliéster
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	9,88 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0092 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión recta 60 FSK negra

Referencia: 6067097



Dimensiones



Tamaño	200 x 56
Longitud	100 mm
Ancho	3,5 mm
Altura	56 mm
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Número de tornillos	4 St.
Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	sí
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	60 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado
Tipo vano ancho	no