


Ficha Técnica

Unión en ángulo y recta 60 FS

Referencia: 6067115



Unión en ángulo y recta para bandejas portacables y accesorios con 60 mm de ala.
Incluido el material de fijación.
Incluido tornillo de cabeza alomada y tuercas.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6067115
Tipo	RWVL 60 FS
Denominación 1	Unión en ángulo y recta
Denominación 2	p/band. portacables horizontal
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	16,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4819 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión en ángulo y recta 60 FS

Referencia: 6067115



Dimensiones



Tamaño	200 x 56
Longitud	200 mm
Ancho	4 mm
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Versión	Unión curva
Mantenimiento de función	sí
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	60 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado