


Ficha Técnica

Conector universal 100 FS

Referencia: 6067870



Conector universal para uniones angulares y longitudinales horizontales de bandejas portacables transitables. En estado acodado, con protección adicional de los cables gracias a los cantos aplanados. Incluido el material de fijación.



- St Acero
- FS galvanizado en banda

Datos maestros	
Referencia	6067870
Tipo	RUVK 100 FS
Denominación 1	Conector universal
Denominación 2	con protección lateral
Fabricante	OBO
Dimensión	100x200
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	27,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8726 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector universal 100 FS

Referencia: 6067870



Dimensiones



Tamaño	100x200
Longitud	200 mm
Altura	88 mm
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Número de tornillos	8 St.
Versión	Unión recta y curva
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables máx.	600 mm
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables mín.	100 mm
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	100 mm
Conector articulado horizontal	sí
Conforme a ROHS	sí
Tipo de conexión	Conector roscado