

Ficha Técnica

Unión del tabique separador A2

Referencia: 6067970



Unión del tabique separador para la conexión TSG en todas las alturas de ala.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6067970
Tipo	TSGV A2
Denominación 1	Unión para tabique separador
Denominación 2	p/todas las altur.de tabiques
Fabricante	OBO
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4310
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,899 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0568 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión del tabique separador A2

Referencia: 6067970



Dimensiones



Longitud	60 mm
Ancho	20 mm
Altura	15 mm
Espesor de chapa	0,5 mm

Datos técnicos

Forma constructiva	Otros
Tipo de fijación	Fijación con grapas
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para bandeja de escalera vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no