


Ficha Técnica

Unión angular 110 FS

Referencia: 6091377



Unión curva para bandejas portacables de vano ancho de ala 110 mm.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6091377
Tipo	WRWVK 110 FS
Denominación 1	Unión angular
Denominación 2	para sistema de vano ancho 110
Fabricante	OBO
Dimensión	110x250
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	83,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,2871 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión angular 110 FS

Referencia: 6091377



Dimensiones



Longitud	250 mm
Ancho	20 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión curva
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado