


Ficha Técnica

Unión angular de vano ancho 110 FS

Referencia: 6091379



Unión angular para conectar bandejas portacables verticales y horizontales de vano ancho y conductores con un ancho de ala de 110 mm. Incluido el material de fijación.



- St** Acero
- FS** galvanizado en banda

Datos maestros	
Referencia	6091379
Tipo	WRWVV 110 FS
Denominación 1	Unión angular
Denominación 2	para sistema de vano ancho 110
Fabricante	OBO
Dimensión	110x250
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	63,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,3809 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión angular de vano ancho 110 FS

Referencia: 6091379



Dimensiones



Longitud	283 mm
Ancho	20 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión curva
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado