

Ficha Técnica

Tapa SLL 2070

Referencia: 6132159



Tapa para canal para zócalo.
Como cubierta de la base de canal. Encajable en la base de canal.



PVC

Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6132159
Tipo	SLL 2070 rws
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	SLL 20x70 9010
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x20x3
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	23 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4942 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa SLL 2070

Referencia: 6132159



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	70 mm

Datos técnicos

Falda obturadora de la tapa	Pared/suelo
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP10
Grado de protección código IK	IK06
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C