


Ficha Técnica

Tapa LK4H 100

Referencia: 6132586



Tapa de canal para posibles recambios.




Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirolo

Datos maestros

Referencia	6132586
Tipo	LK4H D 100
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para LK4H
Fabricante	OBO
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	30 kg
Unidad de peso	kg/100 m

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	100 mm
Altura	10 mm

Ficha Técnica

Tapa LK4H 100

Referencia: 6132586



Datos técnicos

Para ancho de canal	100 mm
Libre de halógenos	sí
Resistente a la corriente de fuga	sí
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-25 °C