
Ficha Técnica

Parte superior LK4 D 25

Referencia: 6178482



Tapa de canal para posibles recambios.
Marcas en la base que permiten una rotura controlada.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6178482
Tipo	LK4 D 25
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para LK4 / LK4/N
Fabricante	OBO
Dimensión	25mm
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	10 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,24 kg CO2e / 1 Metro

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	25 mm
Medida a	31 mm

Ficha Técnica

Parte superior LK4 D 25

Referencia: 6178482

Datos técnicos

Para ancho de canal	25 mm
Libre de halógenos	no
Conforme a ROHS	sí
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C