
# Ficha Técnica

## Parte superior LK4 D 120

## Referencia: 6178492




Tapa de canal para posibles recambios.
Marcas en la base que permiten una rotura controlada.

PVC Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 6178492 |
| Tipo | LK4 D 120 |
| Denominación 1 | Tapa |
| Denominación 2 | para LK4 / LK4/N |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 120mm |
| Color | gris piedra; RAL 7030 |
| Material | Cloruro de polivinilo |
| Unidad VK más pequeña | 2 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 45,5 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9595 kg CO2e / 1 Metro |

### Dimensiones



| | |
|---|---|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho | 120 mm |
| Medida a | 127,8 mm |

# Ficha Técnica

## Parte superior LK4 D 120

## Referencia: 6178492

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Para ancho de canal | 120 mm |
| Libre de halógenos | no |
| Conforme a ROHS | sí |
| autoextinguible | sí |
| Rango de temperatura máx. | 60 °C |
| Rango de temperatura | -5 °C |