


Ficha Técnica

Unión recta A2

Referencia: 6208846



Unión recta como unión exterior para la conexión de puentes de cables y piezas preformadas de ala 60 mm y perforación continua del carril.

La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6208846
Tipo	LVG 60 A2
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	64x150
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	22 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Referencia: 6208846