


Ficha Técnica

Unión recta FS

Referencia: 6227708



Unión recta para conexiones rectas de bandejas portacables y de escalera de amplios vanos de los tipos WKSG y WKLG de ala 160 mm. Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6227708
Tipo	WRVL 160 FS
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para sistema de vano ancho 160
Fabricante	OBO
Dimensión	160x500
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	192 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,7809 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión recta FS

Referencia: 6227708



Dimensiones



Longitud	500 mm
Ancho	20 mm
Altura	160 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	160 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado