


Ficha Técnica

Unión recta

Referencia: 6232507



Unión recta para conexiones rectas de bandejas de escalera de amplios vanos y de piezas preformadas con 200 mm de ala. Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6232507
Tipo	WRV 200 FT
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	p/band.esc. vano ancho ala 200
Fabricante	OBO
Dimensión	200x500
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	4
Cantidad	Pieza
Peso	320 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,6288 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión recta

Referencia: 6232507



Dimensiones



Longitud	500 mm
Ancho	20 mm
Altura	200 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	200 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado