

Ficha Técnica

Tabique de separación GK-TW70

Referencia: 6274900



Tabique de separación para montaje en canales portamecanismos Rapid 80 GK, GA y Rapid IBIS o columnas de distribución ISS para la instalación de cables y conductores de distintos circuitos.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6274900
Tipo	GK-TW70
Denominación 1	Tabique separador
Denominación 2	para GK
Fabricante	OBO
Dimensión	70x2000mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	17,4 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3733 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tabique de separación GK-TW70

Referencia: 6274900



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	44,5 mm
Altura	10 mm

Datos técnicos

Versión	simple
Tipo de fijación	Enchufable
Apropiado para altura de canal	70
Libre de halógenos	no
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK08
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C