

Ficha Técnica

Tapa para canal plástica, lisa

Referencia: 6278680



Tapa de canal lisa, para cerrar los canales portamecanismos con abertura de 80 mm.
En plástico.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6278680
Tipo	GK-OTGRW
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	lisa
Fabricante	OBO
Dimensión	80x2000mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	27,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5366 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa para canal plástica, lisa

Referencia: 6278680



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	76,5 mm
Altura	12 mm

Datos técnicos

Versión	Liso
Tipo de montaje de las tapas	interior
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK08
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C