

Ficha Técnica

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 70110

Referencia: 6278840



Moldura de pared cerrada, para cerrar el tendido de pared en el montaje de consolas. En las medidas correspondientes, también adecuado como moldura de techo para columnas de distribución ISS.



Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	6278840
Tipo	G-AWAG70110RW
Denominación 1	Moldura de pared
Denominación 2	cerrada
Fabricante	OBO
Dimensión	138x178x25
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	24,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,4908 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 70110

Referencia: 6278840



Dimensiones



Longitud	25 mm
Ancho	178 mm
Altura	138 mm

Datos técnicos

Versión	Universal
Libre de halógenos	sí
Profundidad de canal	70 mm
Modo de montaje del canal	Pared
Conforme a ROHS	sí