


Ficha Técnica

Embellecedor 520 mm para ISSMKS

Referencia: 6286768



Moldura de ajuste de altura para ajuste de altura variable. Oculta la distancia entre la columna de distribución y el techo. Para una altura de 3150 mm a 3315 mm.



St

Acero

P

recubierto con pintura electrostática

Datos maestros

Referencia	6286768
Tipo	ISSMKS BL RW 520
Denominación 1	Panel compensatorio altura
Denominación 2	para ISSMKS
Fabricante	OBO
Dimensión	520x461x201
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	527,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	15,4144 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Embellecedor 520 mm para ISSMKS

Referencia: 6286768



Dimensiones



Longitud	520 mm
Ancho	461 mm
Altura	201 mm

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Otros
Tipo de fijación	Atornillar
Libre de halógenos	sí
Compensación de altura mín.	165 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP20
Grado de protección código IK	IK10
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C