

Ficha Técnica

Toma de tierra

Referencia: 6288704



Grapa atornillable para conectar el conductor de tierra a los canales portamecanismos de acero y aluminio, a las columnas de instalación eléctrica y a componentes modulares de sistemas de canalización bajo suelo.

Margen de apriete: 2 x 1,5 - 4 mm²

En caso de fallo, las piezas metálicas están en tensión. Apriete el tornillo de la toma con una fuerza de 1,2 Nm o asegure el contacto mediante mecanizado mecánico.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	6288704
Tipo	8AWR
Denominación 1	Ángulo conex. cond. de tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	20x12x15
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,61 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Toma de tierra

Referencia: 6288704



Dimensiones



Longitud	20 mm
Ancho	12 mm
Altura	15 mm

Datos técnicos

Sección de conexión	4 mm ²
Conforme a ROHS	sí