

Ficha Técnica

Perfil US 7 FT

Referencia: 6340091



Perfil en U. Dimensiones 70 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6340091
Tipo	US 7 60 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x600
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	241,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,1075 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil US 7 FT


Referencia: 6340091



Dimensiones



Tamaño	70 x 50 x 4
Longitud	600 mm
Ancho	70 mm
Altura	50 mm
Medida L	600 mm



Ficha Técnica

Perfil US 7 FT

Referencia: 6340091



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Artículo EPD	sí
Mantenimiento de función	sí
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert Iy	13,79 cm ⁴
Statischer Wert Iz	36,84 cm ⁴
Statischer Wert Wy	4,11 cm ³
Statischer Wert Wz	10,53 cm ³