

Ficha Técnica

Cabeza para perfil FT

Referencia: 6348874



Cabeza para perfil US 3.
La cabeza para perfil puede montarse en el perfil US 3.
Incluido el material de fijación.
Incluido el material de fijación.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6348874
Tipo	KU 3 FT
Denominación 1	Placa frontal
Denominación 2	para perfil US 3
Fabricante	OBO
Dimensión	130x40x100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	42,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0373 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Cabeza para perfil FT

Referencia: 6348874



Dimensiones		
	Longitud	130 mm
	Ancho	40 mm
	Altura	100 mm
Datos técnicos		
Versión	Cabeza para perfil U para atornillar	
Mantenimiento de función	no	
Apropiado para fijación a techo	sí	
Apropiado para la fijación de ménsulas	no	
Apropiado para formas de perfil	Perfil U	
Conforme a ROHS	sí	
Acero inoxidable, barnizado	no	
Ángulo máx.	90 mm	
Ángulo mín.	90 mm	