

Ficha Técnica

Placa frontal US 5

Referencia: 6348904



Cabeza para perfil para el montaje en perfiles US 5. En combinación con el perfil US 5 se pueden crear in situ perfiles colgantes de todas las longitudes. También son adecuados para la fijación de bandejas de escalera SLM 50. La cabeza para perfil puede montarse en las longitudes fijas del perfil US 5. Para el montaje de la cabeza, se utiliza la pieza distanciadora DSK 45.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6348904
Tipo	KUS 5 FT
Denominación 1	Placa frontal
Denominación 2	para perfil US 5
Fabricante	OBO
Dimensión	140x75x104
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	61,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,4113 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Placa frontal US 5

Referencia: 6348904



Dimensiones



Longitud	140 mm
Ancho	75 mm
Altura	104 mm

Datos técnicos

Versión	Cabeza para perfil U para atornillar
Mantenimiento de función	sí
Apropiado para fijación a techo	sí
Apropiado para la fijación de ménsulas	no
Apropiado para formas de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm