

# Ficha Técnica

## Placa frontal US 5 NOK FT

Referencia: 6348939



Cabeza para perfil con alojamiento de perfil en U girado 90°.  
Para el montaje de la cabeza para perfil, utilice la pieza distanciadora tipo DSK 45.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6348939                               |
| Tipo                               | KUS 5 NOK FT                          |
| Denominación 1                     | Placa frontal                         |
| Denominación 2                     | para perfil US 5, girado 90°          |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 140x75x104                            |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 1                                     |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 75 kg                                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4169 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Placa frontal US 5 NOK FT


Referencia: 6348939



### Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 140 mm |
| Ancho    | 75 mm  |
| Altura   | 104 mm |



### Datos técnicos

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Versión                                | Cabeza para perfil U para atornillar |
| Mantenimiento de función               | no                                   |
| Apropiado para fijación a techo        | sí                                   |
| Apropiado para la fijación de ménsulas | no                                   |
| Apropiado para formas de perfil        | Perfil U                             |
| Conforme a ROHS                        | sí                                   |
| Acero inoxidable, barnizado            | no                                   |
| Ángulo máx.                            | 90 mm                                |
| Ángulo mín.                            | 90 mm                                |