

Ficha Técnica

Grapa angular, carga ligera TKS FT

Referencia: 6355829



Garra tensora con tuerca hexagonal para la fijación de construcciones en vigas metálicas.
La capacidad de de la garra tensora está limitada a un espesor de fijación de 36 mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6355829
Tipo	TKS-L-36 M12 FT
Denominación 1	Grapa tensora ligera
Fabricante	OBO
Dimensión	M12x80
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	36 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Grapa angular, carga ligera TKS FT

Referencia: 6355829



Dimensiones



Altura	36 mm
--------	-------

Datos técnicos

F en kN	10 kN
Apropiado para espesor de brida máx.	36 mm
Apropiado para espesor de brida mín.	16 mm
Rosca métrica	12
Conforme a ROHS	sí
Tor-nillo	M12 x 80